

DATENBLATT**Ruftaster/Ruftaster mit Magnetsteckkontakt ☎**

Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich überall dort, wo eine Rufauslösung bei Bedarf stattfinden muss.

Mit der roten Taste kann der Bewohner einen Ruf auslösen. Die Rufauslösung wird mit einem Beruhigungslicht und einem akustischen Signal bestätigt.

Der Ruftaster ist auch als Variante mit zwei Magnetsteckkontakten lieferbar. Über die magnetischen Nebensteckkontakte können externe Auslöser, wie z. B. Handauslöser, Flächentaster oder Funkfinger etc., die über einen RMS Steckkontakt verfügen, angeschlossen werden. Ebenso ist es möglich, Alarm- oder Fehlerkontakte von medizinischen Geräten (z. B. Ernährungspumpe) anzuschließen. Das System erkennt dabei selbstständig, um welche Art von Auslöseeinheit es sich handelt. An den Taster angeschlossene Geräte werden permanent auf den korrekten Sitz des RMS-Steckers überprüft.

Der magnetische Steckerkontakt gewährleistet eine sichere Kontaktierung der Auslöseelemente. Zum geraden Abziehen des Steckers ist eine relativ große Kraft erforderlich. Wird allerdings eine seitliche Kraft auf den Stecker ausgeübt, lässt sich dieser leicht vom Ruftaster lösen. Hierdurch wird eine Zerstörung des Steckers bzw. des Ruftasters durch eine Krafteinwirkung, z. B. aufgrund einer Kollision mit dem Bett, nahezu ausgeschlossen. Beim Entfernen des Steckers wird automatisch eine Steckerwurfmeldung an das Personal gesendet. Der Ruf kann über einen Abstelltaster im Zimmer quittiert werden. Sofern das Entfernen des Steckers beabsichtigt ist, kann der entstehende Ruf über den Abstelltaster auch dauerhaft zurückgestellt werden. Pro Busmodul können bis zu 32 Zimmerbuskomponenten betrieben werden.

Besondere Merkmale

- Beleuchtete Tasten
- Findelicht/Beruhigungslicht
- Unterstützung für Steckerabwurf bei Version mit Magnetsteckkontakt
- Steckerabwurfmeldung
- Zweidraht-Anbindung zum Busmodul
- UP / AP Ausführung lieferbar
- Ständige Leitungsüberwachung
- Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem

Technische Daten

Maße (HxB)	50 x 50 mm
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
LED	in Tasten integriert
Installationsart	UP oder AP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010

Artikelnummer /	
Matchcode	RT RTMSK